

# АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ПО ТКАНИ LILACK® • 220 мл

## Лист технической информации

### НАЗНАЧЕНИЕ

Краска по ткани LILACK® предназначена для окрашивания натуральных тканей с содержанием синтетических волокон не более 20%.

#### ВНИМАНИЕ! ПОДГОТОВКА ТКАНИ:

Ткань должна быть чистой и сухой. При окрашивании одежды подложите со стороны изнанки не пропускающий жидкость материал.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед началом окрашивания баллон тщательно взболтать.
2. Перед окрашиванием нанести пробный слой на небольшом участке ткани для проверки основы на совместимость с краской.
3. Распылять краску с расстояния 15–20 см. Баллончик держать вертикально, периодически встряхивая.
4. Нанести равномерно первый слой за один раз. Для увеличения интенсивности цвета, нанесите дополнительные слои. Промежуточная сушка между слоями около 5 минут. Краска не требует дополнительного закрепления.
5. Полное высыхание краски не менее 24 часов. Стирать ткань вывернув наизнанку с мягкими моющими средствами в щадящем режиме через 72 часа после нанесения при температуре не более +30°C. Окрашенную ткань гладить утюгом с изнаночной стороны.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания–оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона.

Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	Ткань мягкая на ощупь.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	5
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Акриловые смолы, силиконовые полимеры, пигменты, растворитель этанол (денатурат), пропеллент.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ
















Объём баллона, мл	220
Вес баллона брутто, гр	145
Количество баллонов в коробке, шт.	6
Вес коробки, кг	0,925
Объём коробки, куб. м	0,0026
Размер коробки, мм:	
• высота	177
• ширина	97
• глубина	150



## АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ПО ТКАНИ LILACK® • 220 мл

### Лист технической информации

#### ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
 Красный 0130-03 LK	4 650070 372956	1 46 50070 37295 3
 Оранжевый неон 0130-14 LK	4 650070 373052	1 46 50070 37305 9
 Жёлтый 0130-04 LK	4 650070 372963	1 46 50070 37296 0
 Зелёный неон 0130-15 LK	4 650070 373069	1 46 50070 37306 6
 Зелёный 0130-05 LK	4 650070 372970	1 46 50070 37297 7
 Синий неон 0130-13 LK	4 650070 373045	1 46 50070 37304 2
 Синий 0130-06 LK	4 650070 372987	1 46 50070 37298 4
 Фиолетовый 0130-07 LK	4 650070 372994	1 46 50070 37299 1
 Коричневый 0130-08 LK	4 650070 373007	1 46 50070 37300 4
 Чёрный 0130-02 LK	4 650070 372949	1 46 50070 37294 6
 Белый 0130-01 LK	4 650070 372932	1 46 50070 37293 9
 Мерцающее золото 0130-09 LK	4 650070 373014	1 46 50070 37301 1
 Мерцающее серебро 0130-10 LK	4 650070 373021	1 46 50070 37302 8
 Мерцающая медь 0130-12 LK	4 650070 373076	1 46 50070 37307 3
 Натуральное свечение <b>день</b> <b>ночь</b> 0130-11 LK	4 650070 373038	1 46 50070 37303 5